

**Garant****6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 5,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 631029 5,5    |
| GTIN              | 4062406060435 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

**Szabvány:**

**DIN 3124-S**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

A GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatók (GARANT: 631032 sz; HOLEX: 631022 sz.).

**Műszaki leírás**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Profil oldali Ø | 8,7 mm |
| Hossz           | 25 mm  |

## Adatlap

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kulcsnyílás         | 5,5 mm             |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll           |
| Profil              | 6-szög dugókulcs   |
| Alapanyag           | Króm-vanádium acél |
| Felület             | krómozott          |
| Termék fajtája      | Dugókulcs fej      |