



Vyměnitelná břitová destička WNMG na hrubování 50 kusů, HBT020, Velikost: 080412



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3931 080412
GTIN	4067263093787
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Obsah	252226 HBT020
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	6

Technický list

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PR
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3931 080412