Garant

Cartuccia Y Vario Plus Eco, sinistra, Larghezza gola w: 3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274541 3
GTIN	4067263112457
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:
Per la troncatura di alberi con diametro massimo di 90 mm.
Per:
Supporto Vario Plus Eco n. art. 274531; 274501; 274502.
Attenzione:
Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili).
La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave $t_{max.}$	45 mm
Possibilità di troncatura assiale	no
Vite di serraggio	279815 9
Serie	Vario Plus Eco
Larghezza gola w	3 mm
Inserto adatto	273664 – 273786

Lunghezza complessiva L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Chiave di sistema	sì
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Cartuccia

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/274541-3