

## Scheda tecnica

magnetoplan®

### Lavagna a fogli mobili, magnetica, per una flessibile regolazione dell'altezza



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974541 M
GTIN	4013695021720
Classe articolo	93O

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Lavagna mobile a fogli per un uso pratico e standard di qualità elevati. La solida e robusta struttura interamente in acciaio garantisce un'elevata stabilità. Per lavorare in modo agevole grazie alla base ad anello con incavo per i piedi. Con 5 ruote bloccabili. Semplice da usare e con regolazione continua dell'altezza grazie alla molla di compressione e alla vite di fissaggio. Superficie magnetica in metallo termoverniciato. Possibilità di scrittura con pennarelli per lavagna e di cancellatura a secco. Completa di 2 bracci laterali inseribili (magnetici), per una superficie di presentazione triplice. Elegante listello arrotondato ribaltabile e perni di sospensione regolabili. Per tutti i blocchi di carta disponibili in commercio. Mensola su tutta la lunghezza per pennarelli e accessori (gli accessori come i fogli mobili non sono inclusi nella fornitura).

##### Verniciatura:

Bianco / grigio chiaro.

#### Descrizione tecnica

Lavagna magnetica	sì
Piano di appoggio	sì

## Scheda tecnica

Profondità piano d'appoggio	650 mm
Lavagna scrivibile	sì
Materiale superficie	metallo
Regolabili in altezza	sì
Modello	Mobile
Numero di ruote	5
Situazione di montaggio	Base circolare con 5 ruote
Materiale base	Acciaio
Peso	16 kg
Altezza	1950 mm
Con set di pennarelli	no
Campo di regolazione altezza	1540 - 1950 mm
Larghezza piano d'appoggio	650 mm
Lavagna altezza	950 mm
Lavagna larghezza	680 mm
Tipo di prodotto	Lavagna a fogli mobili