



Pack promotionnel Lampe de poche à LED, noires avec piles



Données de commande

N° commande	GG1533 117
GTIN	4067263137979
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. **Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.**

- **Dispositif de stabilisation.**
- **Bouton revêtu de caoutchouc.**

Avec tête de lampe **focalisable**.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Indice de protection IP	IP 54
Longueur totale	117 mm

Type de pile	Mignon, AA
Flux lumineux	160 lm
Zone ATEX	aucune
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Durée d'éclairage	5 h
Fonction lampe de poche	Focalisation
Nombre de piles incluses	5
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Lampe de poche à LED, noire avec piles Type 117	081533 117
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081551 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081552 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081553 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081554 LR6
Piles lithium-métal Format international LR6	081559 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6