

Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, Tip: FR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	948132 FR
GTIN	4062406074050
Razred artikla	9GS

Opis

Izvedba:

Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju, z zaklepanjem, s polico za naslon rok iz bambusa in razbremenitvijo natezanja električnih kablov. Nastavek s predalom za tipkovnico s stransko luknjasto pločevino 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal GARANT easyFix. **Ohišje za računalnik z ventilatorjem** in s prestavljivo pocinkano polico ter odlagalno ploščo iz bambusa.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	750 mm
Širina v G	30

Podatkovni list

Višina	1020 mm
Mere pritisne kape	236×290 mm
Globina	500 mm
Globina v G	20
Masa	69 kg
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	E
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/948132-FR>