

**Garant****Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	949018 12
GTIN	4062406073145
Clase de artículo	91G

**Descripción****Ejecución:**

Patas de chapa de aluminio con un grosor de 2 mm. Paneles posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

**Norma:****DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

Opcional con panel de base. Consultenos.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Peso	114 kg
para candado con Ø del arco hasta	6 mm

Barnizado especial posible	sí
Profundidad útil por departamento	472 mm
Ranura de ventilación panel posterior	sí
Anchura útil por departamento	342 mm
Altura para candado	1850 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Número de departamentos	12
Profundidad	520 mm
Modelo estructura inferior	Pies de aluminio
Altura útil por departamento	370 mm
Anchura	1200 mm
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Letrero para el nombre	sí
Norma	DIN 4547
Cubierta inclinada	no
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Casillero