

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer, Modello: DK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	948131 DK
GTIN	4062406073954
Classe articolo	9GS

Descrizione

Esecuzione:

Il **cassetto porta-tastiera** si blocca in posizione, richiudibile, con poggiapolsi in bambù e fermi. Sopralzo con cassetto porta-tastiera, con lamiera forata laterale □ 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix. **Custodia per computer con ventola**, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in bambù.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1020 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	30

Scheda tecnica

Profondità	500 mm
Peso	69 kg
Larghezza	750 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Larghezza utile struttura portante	700 mm
Grado di protezione IP	IP 41
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	K
Interruttore On/Off	sì
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/948131-DK>