



PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8x12 mm, bruikbare slanglengte: 2m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080248 2
GTIN	7391390275448
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/ + 60 °C. Maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Opmerking:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Technische beschrijving

brukbare slanglengte	2 m
Kleur	blauw
maximale barstdruk	35 bar
Maximale werkdruk	10 bar
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Slang binnen-Ø	8 mm
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Slang buiten-Ø	12 mm
Materiaal	PU-spiraalslang

Producttype

Slang

Accessoires

Veiligheidskoppeling met slangaansluitingBuitendraad
Aansluit-buitendraad 1/4 inch

080276 1/4

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad
1/4 inch

080300 1/4