



Cenově výhodné balení lepidlo na zajištění závitů, 5 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo

GG3313 55-03

GTIN

Třída artiklu

GGN

Popis

Provedení:

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Střední pevnost lze použít jako lepidlo na zajištění a utěsnění závitů, do 200 °C, i pro pasivní materiály, nezanechává stopy.

Rozsah dodávky:

5× lepidlo na zajištění závitů, střední pevnost, 50 ml, č. 083313 55#03.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Dotyková pevnost za

10 - 20 min

Maximální rozměr štěrbiny	0,25 mm
Barva	modrá
Plnicí množství	50 ml
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Třída pevnosti	Střední pevnost
Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Vhodné pro oblast použití	Öljyiset pinnat
Vhodné pro oblast použití	Lepidlo na zajištění závitů
Skladovací teplota	20 °C
Hustota	1,1 g/cm ³
Označení výrobce	55-03
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Bod vzplanutí	100 °C
Minimální moment uvolnění	18 - 23 Nm
Tvar	kapalný
Rozsah teplot pro použití	-55 - 200 °C
Vlastnost	Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	Tiksotrooppinen
Vlastnost	bez označení
Vlastnost	odolný proti vibracím
Pro velikost závitů M až	M36
Vhodné pro materiál	Kov
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálním nástrojem
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Lepidlo na zajištění závitů

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3313 55-03
