



**Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranță eSafe Ø 11×16 mm,  
Lungimea utilă a furtunului: 10m**



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 080247 10     |
| GTIN               | 7391390442239 |
| Clasa articolului  | 08A           |

### Descriere

**Execuție:**

Furtun PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere.

Kit furtun în verde signal (cu vizibilitate ridicată).

**Livrare:**

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel și niplu din oțel.

### Descriere tehnică

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ø interior al furtunului    | 11 mm    |
| Ø exterior al furtunului    | 16 mm    |
| Culoarea                    | verde    |
| Presiune maximă de lucru    | 16 bar   |
| Racord niplu                | 1/4 inch |
| Lungimea utilă a furtunului | 10 m     |
| Tip produs                  | Furtun   |

---

**Accesorii**

Cuplaj de siguranță  
inch

080285 1/2

Niplu cu filet exterior  
inch

080290 1/2