



Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 8m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080240 8
GTIN	7391390134486
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 °C do +60 °C. Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm 8 m ISO B.

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno** jekleno hitro spojko art. 080285 in jeklenim nastavkom art. 080290.

Tehnični opis

Material	Spiralna cev iz poliuretana
Zunanji Ø cevi	12 mm
Uporabna dolžina cevi	8 m
Notranji Ø cevi	8 mm
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Priključek nastavka	1/4 col
Priključek hitre spojke	1/4 col
Barva	modra
Maksimalni razpočni tlak	35 bar

Vrsta izdelka

Cev

Pribor

Varnostna spojkaZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/4 col

080285 1/4

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni zunanji navoj 1/4 col

080290 1/4