



Voordeelverpakking schroefdraadafdichtmiddel 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3322 58-11
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Middelsterk, buis- en schroefdraadafdichting, NSF-P1-goedkeuring, **markeringsvrij**.

Levering:

5 × schroefdraadafdichting, 50 ml, nr. 083322 58#11.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Voor draadafmeting inch	2 inch
Voor draadafmeting M tot	M56

Vlampunt	100 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Dynamische viscositeit	20000 - 80000 mPas
geschikt voor materiaal	Metaal
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Demontage	met speciaal gereedschap
Kleur	geel
Vorm	vloeibaar
Volledig uitgehard na	1 - 2 h
Sterkteklasse	Middelsterk
Artikelomschrijving producent	58-11
Inhoud	50 ml
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Handvastheid na	15 - 30 min
geschikt voor toepassingsgebied	alle schroefdraadverbindingen
Opslagtemperatuur	10 - 25 °C
Voor draadsoort	Alle
maximale spleetmaat	0,3 mm
Minimaal losbreekmoment	18 - 24 Nm
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3322 58-11