

**Sada hlavic 6hranných šroubováků, 3/8 palcový čtyřhran, 7dílná, Typ: 3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6044 3/8
GTIN	4069515050753
Třída artiklu	GGN

Popis**Použití:**

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sady hlavic 6hranných šroubováků, čtyřhran 3/8 palce, 7dílná, č. 634825 3/8.

Rozsah dodávky:

6hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Technický popis

Unášecí profil	6hranný šroubovák
Počet dílů	7
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Avainhylysy

USP1

3 ks 7dílná sada 6hranných
nástrčných hlavíc, čtyřhran 3/8 palce

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6044 3/8