

**Garant**

### **Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata, Numero di giraviti: 9**



#### **Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626089 9
GTIN	4062406133863
Classe articolo	61C

#### **Descrizione**

##### **Esecuzione:**

**La nuova sfera di tenuta**, in acciaio di grande qualità, trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave. Questa funzione di fermo rende questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l'alto o verso il basso, oppure profondi.

Il **supporto in plastica** permette di sfilare ogni singola chiave senza dover spostare le altre.

##### **Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

##### **Fornitura:**

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 626087 – a partire da 3 mm con sfera di tenuta: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Riposte in: Supporto in plastica

#### **Descrizione tecnica**

Numero di giraviti	9
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

## Scheda tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Superficie	cromato
Funzione di fermo	Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3
Codolo con rivestimento in plastica	no
Tipo di prodotto	Giravite

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/626089-9>