



Pack promotionnel Lampe de poche à LED avec batterie



Données de commande

N° commande	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. **La commutation sur 2 niveaux avec fonction Boost supplémentaire offre une puissance lumineuse exceptionnelle** pour toutes les applications. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisément du faisceau lumineux.

- **Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l'interrupteur.**
- **Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.**
- **Prise de charge USB-C.**
- **Dispositif de stabilisation.**
- **Avec tête de lampe focalisable.**

Caractéristique(s):

Contenu: 4 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie. Avec dragonne.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

Description technique

Flux lumineux Boost	700 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Lampes à LED
Durée d'éclairage	1,5 h
Ø tête	28 mm
Tension de la batterie	3,7 V
Indice de protection IP	IP 54
Poids	95 g
Longueur totale	144 - 154 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	400 lm
Durée d'éclairage en mode Boost	30 s
Nombre de batteries incluses	4
Flux lumineux niveau 2	140 lm
Fonction lampe de poche	Focalisation
Valeur CRI	>80
Capacité de la batterie	1,6 Ah
Batterie interchangeable	oui
Durée d'éclairage niveau 2	5 h
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Lampe de poche à LED avec batterie Type 150	081363 150
Batteries de rechange 16650	081365 16650