

## Scheda tecnica



### Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento girevole a raggio completo 50 pezzi HBG25

#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2729 3      |
| GTIN            | 4067263096795 |
| Classe articolo | GGN           |

#### Descrizione tecnica

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Numero pezzi                      | 50                         |
| Larghezza gola w                  | 3 mm                       |
| Avanzamento f                     | 0,07 - 0,2 mm/gir,         |
| Tolleranza larghezza gola w       | ± 0,04 mm                  |
| Materiale da taglio               | HM                         |
| Contenuto                         | 278036 3                   |
| Campo di applicazione             | Troncatura radiale esterna |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura                   |
| Tipo                              | HBG25                      |
| Impiego principale                | P                          |
| Impiego secondario                | M                          |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per troncatura     |

#### Dati utente

|                                 | Idoneità | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idonea   | 150 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idonea   | 130 m/min      | P          |

## Scheda tecnica

|                                  |                      |           |   |
|----------------------------------|----------------------|-----------|---|
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 120 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idonea               | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatta | 80 m/min  | M |
| GG(G)                            | idonea               | 140 m/min | K |
| Uni                              | idonea               |           |   |
| continuo                         | idonea               |           |   |
| irregolare                       | limitatamente adatta |           |   |
| a umido max.                     | idonea               |           |   |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2729 3