

**6hranný úhlový šroubovák, dlouhý, niklovaný palcové provedení, 6hran: 5/32palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626108 5/32
GTIN	4062406319014
Třída artiklu	62B

Popis**Provedení:**

Zalomená stopka, čelní plochy rovně opracované a frézované. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch niklovaný.

Technický popis

Délka ramen	144×29 mm
6hran	5/32 palec
Povrch	niklovaný
Materiál	Chromvanadiová ocel
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky