

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 120404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3806 120404
GTIN	4067263097563
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Rohový radius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Povlak	bez povlaku
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120404
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	260158 HU7310

Technický list

Hlavní způsob použití	N
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3806 120404