

Garant

Formato convenienza: 3 set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollici, 41 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6057 SD
GTIN	4069515051705
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida di nuova concezione e facile da utilizzare. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un **guscio in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con esso è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobble-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M10.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M2 – M4

e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M8.

Scheda tecnica

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

3 set di chiavi a bussola n. art. 630325 SD.

Fornitura:

Bussole con bocca esagonale, Surface Drive: 13 pz. n. art. 631225 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bit, C 6,3, per esagono incassato: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5x0,6; 5,5x0,8; 8x1,2

Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 6 pz. simili al n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4 a sbloccaggio rapido

Raccordo E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K per bit C 6,3 da 1/4 pollice

Prolunga: 1 pz. codolo per bit E 6,3 – attacco quadro da 1/4 pollice

Raccordo per Bits: 1 pz. simile a n. art. 676800, bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Prolunghe „Wobble-Fix”: 2 pz. n. art. 632519 Dim. 50; 100

Descrizione tecnica

Campo apertura chiave Surfacedrive	4-14 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Numero pezzi	41
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive

Scheda tecnica

Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Imballaggio	Custodia in plastica ABS con chiusura rapida
Lunghezza	257 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	5×10
Tipo di prodotto	Chiave a bussola
USP1	3 set di 41 chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6057 SD