

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3501 120408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M

Technický list

Rezný materiál	HM
Obsah	260066 HB7130-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	30
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3501 120408