



Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm, długość węża: 8m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080248 8
GTIN	7391390137609
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie -20 – +60°C. Maksymalne ciśnienie robocze 16 barów. Odpowiada normie ISO B.

wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	10 bar
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
długość węża	8 m
Ø zewnętrzna węża	12 mm
przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
kolor	niebieski
materiał	wąż spiralny poliuretanowy
Ø wewnętrzna węża	8 mm
maks. ciśnienie rozrywające	35 bar

Rodzaj produktu

Wąż

AkcesoriaZłączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint zewnętrzny
gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080276 1/4

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym
zewnętrznym, Zestaw 5-elementowy gwint przyłączeniowy
zewnętrzny 1/4 cal

080300 1/4