

Garant**Pachet promotional 5× clește cu tăiere laterală cu tăietură netedă pentru electronică, tășuri puternice****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6014 135
GTIN	4069515045223
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Clești profesionali cu tăietură ușor forfecată. Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Din oțel carbon (C70), stanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Livrare:

5× clește cu tăiere laterală pentru electronică cod 726702 ref. 135.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	1,3 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Lungimea de tăiere	8 mm
Lungimea totală	135 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD

Fișă de date

Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel carbon (C70)
Suprafață	fosfatat anti-reflexie
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere
USP1	5× clește cu tăiere laterală cu tăietură netedă pentru electronică, tășuri puternice

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6014 135