

**Raccord en T intérieur/intérieur/intérieur, Raccord: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080035 1/2
GTIN	4047322647199
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Raccord en T, intérieur/intérieur/intérieur, G 1/2, SW 21, pression de service max. 60 bar, température de fonctionnement max. 150 °C, laiton non revêtu

Description technique

Ø	15 mm
Référence fabricant	254.39
Pression de service max.	60 bar
Filetage intérieur du raccord	1/2 pouce
Matériau	Laiton
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0