PLANOLITH

Marbre Précision 1, Longueur×Largeur: 1200X800mm

Données de commande

N° commande	430200 1200X800
GTIN	2050001949738
Classe d'article	46H

Description

Exécution:
Marbre en granit naturel sélectionné.
- **Exempt de défauts, structure homogène.**
- **Résistant à la flexion et à la torsion.**
- **Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.**
- **Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.**
- **Bords extérieurs rectifiés.**
- **Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.**
- **Plus dur que l'acier trempé (6 – 7 suivant l'échelle de Mos'scher), non magnétique et non conducteur.**

Précision:
La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
DIN 876/1 – Rodé au diamant pour l'atelier et la production.
Livraison:
Avec certificat de conformité usine et emballage. Avec inserts à bille en acier.
Remarque(s):

Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

Description technique

Epaisseur	160 mm
Poids	460 kg
Planéité	0,022 mm
Nombre de points d'appui en acier	5
Norme	DIN 876
Précision	1 mm
Rapport d’essai	Certificat du fabricant
Type de produit	Marbre de mesure

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/430200-1200X800