

**TESA**

Appareil de mesure de longueur portatif, Type: T10



Données de commande

N° commande	434716 T10
GTIN	7630041114775
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Afficheur portatif robuste avec affichage combiné graduations/chiffres pour palpeurs de mesure inductifs. Lecture claire et sans erreur grâce aux graduations détaillées. Mode zoom 5x. Très grande autonomie: plus de 300 heures. Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et à la surface Soft-Touch.

Fonctionnement:

Mise à zéro (Offset), +A, -A, fonction de mémoire, max., min., max.-min., mesure avec tolérances, sortie de données, commandes ASCII. Idéals pour une utilisation fixe et mobile en atelier et en production. IP63: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Afficheur pour palpeurs de mesure inductifs TESA.

Livraison:

Avec 4x piles 081561 réf. LR6.

Accessoire(s):

Emetteur radio 498916, câble de données 498918, logiciel 498925; 498926.

Description technique

Fiche technique

Erreur admissible affichage numérique	0,1 %
Largeur	100 mm
Longueur	170 mm
Poids	0,5 kg
Hauteur	38 mm
Résolution maximale	0,1 μ m
Graduation réglable	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 μ m
Nombre de prises pour palpeurs inductifs	1
Plage de mesure	± 5 à ± 5000 μ m
Indice de protection IP	IP 63
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Afficheur

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/434716-T10>