

Kontrolinių kaiščių rinkiniai medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė, Tipas: 6-7**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	483830 6-7
GTIN	2050001048707
Produktų klasė	48A

Aprašymas**Modelis:**

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm Ø papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm iki Ø0,99 mm, taip pat 70 mm. Nuo Ø 0,1 mm iki Ø 2,49 mm su dviem nusklembtoms pusėm, nuo Ø 2,5 mm su viena nusklembta puse.

2 tolerancijos klasė: koto Ø $\pm 0,002$ mm. 1 medinė dėžutė.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Nominalieji matmenys	6,01 - 7 mm
Žingsnis	0,01 mm
Kontrolinių kaiščių kiekis	100
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	2

Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/483830-6-7>