



## Sleutels voor binnenzeskantbouten gefosfateerd, Zeskant: 1,3mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 626038 1,3    |
| GTIN          | 4045197921291 |
| Artikelklasse | 62B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.  
Oppervlak gefosfateerd.

### Technische beschrijving

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Oppervlak     | mangaan-gefosfateerd                      |
| Zeskant       | 1,3 mm                                    |
| Sleutellengte | 41×13 mm                                  |
| Bitsoort      | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten |
| Producttype   | Schroevendraaier                          |