

**Garant**

**Voordeelverpakking 3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper, 38 tanden, verchromd**



## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG6062 3/8    |
| GTIN          | 4069515051750 |
| Artikelklasse | GGN           |

## Omschrijving

### **Uitvoering:**

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

### **Norm:**

Handbediende doppen.

Buitenvierkant volgens **DIN 3120-A 10** met verende kogel, voor binnenvierkant volgens **DIN 3120-C 10** met ribbels.

### **Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

### **T.b.v.:**

Handbediende doppen.

### **Levering:**

3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper nr. 635025 3/8.

## Technische beschrijving

|                  |          |
|------------------|----------|
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Norm             | DIN 3120 |

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Norm          | DIN 3122                                                                         |
| totale lengte | 196 mm                                                                           |
| Aantal tanden | 38                                                                               |
| Werkhoek      | 9,5 graden                                                                       |
| Materiaal     | Chroom-vanadiumstaal                                                             |
| Oppervlak     | verchroomd                                                                       |
| Producttype   | Ratel                                                                            |
| USP1          | 3 stuks ratel omschakelbaar,<br>3/8 inch met uitwerper,<br>38 tanden, verchroomd |

### Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6062 3/8