

**Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11x16 mm, Longueur de tuyau utile: 4m****Données de commande**

N° commande	080249 4
GTIN	7391390305435
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Matière	Tuyau spiralé en PU
Ø int. tuyau	11 mm
Longueur de tuyau utile	4 m
Raccord du raccord rapide	1/2 pouce
Ø ext. tuyau	16 mm

Couleur	bleu
Raccord du raccord mâle	1/2 pouce
Pression d'éclatement maximale	35 bar
Pression de service max.	10 bar
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccord de sécurité avec raccord de tuyauFiletage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce

080276 1/2