

Garant**GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, Ø drške / ukupna duljina L: 50/861****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265076 50/861
GTIN	4069515037495
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:****S modularnim sučeljem, pogodno za sustave drugih proizvođača (npr. Iscar).****Dio isporuke:**

Adapter za priključak rashladnog sredstva.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S! $D_{min.} = 1/2 \text{ Ø drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi}$
 L_3 rezne glave. Korisna duljina = ukupna duljina L minus duljina stezanja (preporučeno = 3 x D).
 Koristite **samo s unutarnjim hlađenjem** (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	5 mm
Ukupna duljina L	861 mm
Ø drške	50 mm
područje koje se ne može pritezati S	269 mm
preporučena duljina stezanja	150 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Izvedba	HM ojačano
Broj rashladnih kanala	1
Priključni navoj	G1/4
Serijska	Master Mute

List s podacima

Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/265076-50/861>