

**Csiszolóvlies tekercs kedvezményes csomagban, 5 darab****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5110 220/5
GTIN	4067263133278
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével. Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz, szárazon és nedvesen használható **(mint az 556110; 556115 sz.)**.

Mint az 556110 sz.

Előny:

- Igazodik a munkadarab alakjához.
- A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
- Egyenletes a csiszolt felület.
- Szárazon és nedvesen is használható.
- Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.

Tartalma:

5 tekercs / kiszerezés.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszerezés.**

Műszaki leírás

Tartalom	5
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	100 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	100 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvílies tekercs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/GG5110-220/5>

