

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. SCLCL 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC., kairėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265009 20/09
GTIN	4069515024556
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki L_{min} ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	189 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	120 mm
Laikiklio ISO kodas	A20X SCLCR/L09
Norma	Gamykliniai standartai
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Plokštelės dydis	9 mm
Serija	Master Mute
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	25 mm

L _{min}	120 mm
Prijungimo sriegis	G1/4
Paskirtis	kairinis
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265009-20/09>