Nilfisk

Balayeuse, Référence fabricant: SW200

Données de commande

N° commande	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Classe d'article	07C

Description

Exécution:
Balayeuses manuelles avec brosses principales et latérales réglables sans outil pour un nettoyage optimal, même sur des sols de qualité différente.
Commande manuelle, **très grande trémie, châssis anticorrosion pour une longue durée de vie** et poignée repliable.
Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Utilisation:
Pour sols durs et recouverts de tapis. Idéale pour le balayage de feuilles, de petites quantités de poussières sèches, de capsules de bouteilles, de mégots de cigarettes, etc.
Livraison:
Balayeuse manuelle, brosse principale, brosse latérale, filtre intégré. Brosse principale et brosse latérale.

Description technique

Poids	19,5 kg
Longueur	1470 mm
Largeur	850 mm

Référence fabricant	SW200
Largeur de travail avec brosses latérales	700 mm
Volume du récipient	38 l
Hauteur	1120 mm
Rendement théorique	2800 m^2/h
Type de produit	Balayeuses