

Euronorm spremnici sivi, tip: NB20**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963380 NB20
GTIN	8055520120167
Razred artikla	96E

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Tehnički opis

Širina	400 mm
Visina	220 mm
Tip	NB20
Oblik drške	Otvorene ručke
Materijal	Polipropilen
Dubina	300 mm

List s podacima

Boja	sivi
Vrsta proizvoda	Spremnici europskih standarda

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/963380-NB20>