

**Opakowanie ekonomiczne, magnes garnkowy z płytką ochronną****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

- Eliminacja zakłóceń magnesu podczas obróbki płaszcza stalowego.
- Ukierunkowana siła przyciągania magnesu w dół poprzez osadzenie w pierścieniu aluminiowym.
- Gwint mocujący na powierzchni magnetycznej.
- Materiał magnetyczny odporny na temperaturę do maks. 220°C.

Cecha szcz.:

Zawartość 10 sztuk

Zastosowanie:

Do wbudowania w przyrządach, do przytrzymywania lub podnoszenia.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	61 N
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
wysokość	25 mm
Gwint mocujący w głowicy magnetycznej	M6 mm
Materiał powierzchni	drewno
Ø	27 mm

Materiał rdzenia elektromagnesu

AlNiCo

Rodzaj produktu

Magnes garnkowy

Akcesoria

Magnesy garnkowe z płytką ochronną Ø 27 mm

085940 27