

Garant**Plăcuță amovibilă VBMT finisare 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3552 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Cuprins	261152 HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1

Fișă de date

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3552 160404