

**Pistol cu jet de aer, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Pentru aplicații universale, presiune de lucru maxim 10 bari. Cu duză standard 1,5 mm.

Livrare:

Inclusiv niplu Cod 080157 Ref. 1/4 inch și ștuț pentru furtun 9 mm.

Notă:

Pentru suporturi pentru pistoale cu jet de aer, consultați începând de la Cod 955750.

Presiune maximă de lucru: 10 bar

Valoare debit la 6 bari: 250 l/min

Descriere tehnică

Tip	ALU
Presiune maximă de lucru	10 bar
Material	Aluminiu
Valoare debit la 6 bari	250 l/min

Accesorii

Duză pentru pistol cu jet de aer ALU Tip 150	080132 150
Duză pentru pistol cu jet de aer ALU Tip VARIO	080132 VARIO
Duză pentru pistol cu jet de aer ALU Tip SILENT1	080132 SILENT1
Duză pentru pistol cu jet de aer ALU Tip SILENT2	080132 SILENT2