

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3904 160608
GTIN	4067263092773
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Povlak	TiCN
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Obsah	250220 HBT020
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,8 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PR

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3904 160608