

Fiche technique

Garant GRIDLINE

Piètement avec roulettes fixes, Hauteur: 800mm



Données de commande

N° commande	927004 800
GTIN	4062406107666
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Livraison:

Piètement 927000, jeu de roulettes fixes 927202 réf. 1

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Les piétements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité.

La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

Largeur	50 mm
Hauteur	800 mm

Fiche technique

Pour profondeur de plan	750 mm
Profondeur	700 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/927004-800>