



Boben za visokotlačno cev, 1/4-colski, Uporabna dolžina cevi: 20m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080061 20
GTIN	4003644025282
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Popolnoma plastična cev za stisnjen zrak Generation 7 »Coworker« s premerom bobna 250 mm. Posebnost tega kabskega bobna sta ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje in stikalo za zaustavitev vrtenja za pritrditev ohišja bobna.

Tehnični opis

Material ohišja	umetne mase
Maksimalni obratovalni tlak	12 bar
Barva ohišja	modra
Notranji Ø cevi	9 mm
Uporabna dolžina cevi	20 m
Vrsta izdelka	Navijalnike gibljive cevi