

Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, Type: DE



Données de commande

N° commande	948132 DE
GTIN	4062406074029
Classe d'article	9GS

Description

Exécution:

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Élément avec tiroir pour clavier avec tôle perforée latérale □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports GARANT easyFix. **Compartiment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en bambou.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de Ø > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'**installation électrique** fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Fiche technique

Poids	69 kg
Hauteur	1020 mm
Largeur	750 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	30
Profondeur	500 mm
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Largeur utile bâti	700 mm
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Postes de travail informatiques

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/948132-DE>