


Garant**NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin, Tyyppi: 125X****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360455 125X
GTIN	4069515031981
Tuoteluokka	31F

Kuvaus**Malli:**

- Paritarkkuus 0,02 mm.
- Oikaisumitat yhteensopivia yleisimpien tuotemerkkien kanssa.
- Yleiskäyttöinen rakenne erilaisille leukajärjestelmille.
- Liukupinta induktiokarkaistu.
- Täysin koteloitu kara (vaatii vain vähän puhdistusta).
- Moleminpuoliset kierrereiät työkappaleen tuille.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
- Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
- Kulmamekanismi lisättävissä.
- Täysin koteloitu ja nitrattu kara.
- Kierre työkappaleen tuelle.

Toimituksen sisältö:

Mukana porrasleuat 361295 125 ja 361296 125, 4 kiinnitysrautaa ja käsikampi.

Erikoistarvike:

- Yleiset leukamerkit, koko 125, esim. nro 361400 – 361660, nro 362390 – 362600, nro 361295, nro 361296.
- Oikaisu- ja kiinnityssarja, nro 360530.

- Työkappaleen tuki, kampi, nro 360555; 360800.
- Kiristyspultti nro 360025.
- Kulmamekanismi nro 360457.
- Sovitinlevy leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293; 361294 koko 125.
- Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.

Huomautus:

- Sopiva perusrungon jatke saatavilla tiedustelusta.
- Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö Xpent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.

Tekninen kuvaus

s – 0,02	62 mm
Kiinnitysalue d	131 - 313 mm
Sarja	HiPoClamp
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HiPo
Perusrungon leveys B	125 mm
Uraetäisyys p H7	20 mm
r ±0,015	118 mm
Kokonaispituus L	512 mm
Paino	35 kg
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Poikittaisura n H7	20 mm
Perusrungon korkeus c –0,02	100 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Kiinnitysalue b	0 - 182 mm
o –0,02	40 mm
Perusrungon pituus a	424 mm
m ±0,02	180 mm
Leukojen korkeus h	39,5 mm
t	144 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/360455-125X>
