

Garant

Varčno pakiranje SNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7010-2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2446 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251224 HB7010-2
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2446 120408