

**CCMT váltólapka, simítás 50 darab, HBT130, Méret: 060202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2618 060202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Darabszám	50
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Tartalom	260082 HBT130
Bevonat	TiCN

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2618 060202