



Opakowanie ekonomiczne, klej natychmiastowego działania



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza. Uniwersalne zastosowanie, nadaje się do większości **tworzyw sztucznych, metalu i drewna**.

Cecha szcz.:

Zawartość 5 sztuk

wskazówka:

Nie jest dostarczany do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

Opis techniczny

Baza chemiczna	Cyjanoakrylan etylu
nadaje się do materiału	listwy tworzywo sztuczne
nadaje się do materiału	drewno
nadaje się do materiału	metal
temperatura przechowywania	20 °C

Karta danych

Ilość	20 ml
trwałość od daty produkcji	9 miesiąc
Gęstość	1,06 g/cm ³
Pewność działania po	10 - 30 min
odporność na odkształcanie ręczne po	5 - 40 s
Wytrzymałość na rozciąganie	10 - 20 N/mm ²
zakres temperatur zastosowania	-55 - 95 °C
kolor	transparent
Kształt	ciekły
Lepkość dynamiczna	95 - 200 mPas
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07: Wykrzyknik
wytrzymałość na ścinanie	10 - 20 N/mm ²
Atrybut nazwy produktu	20 g
Rodzaj produktu	Kleje natychmiastowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG3361-UNI>