

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7020-2, Méret: 160612****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2411 160612
GTIN	4067263092407
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm
Tartalom	250170 HB7020-2
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	5,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min

Cserék / élek száma	4
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2411 160612