

**Garant**

**Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier Ø 8x12 mm,  
Longueur de tuyau utile: 5m**



---

**Données de commande**

N° commande	080238 5
GTIN	4062406523763
Classe d'article	01A

---

**Description****Exécution:**

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20 / + 60 °C.

**Livraison:**

Avec **raccord rapide de sécurité en acier GARANT** et raccord en acier.

---

**Description technique**

Pression de service max.	10 bar
Ø int. tuyau	8 mm
Ø ext. tuyau	12 mm
Plage de températures	-20 - 60 °C
Longueur de tuyau utile	5 m
Type de produit	Tuyau

