



Opakowanie ekonomiczne, latarka LED z akumulatorem



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksowanego aluminium. **2-stopniowy obwód** z dodatkową **funkcją Boost** zapewnia **doskonałą moc światła** do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.

- **Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.**
- **Długi czas pracy ze stałą mocą światła.**
- **Gniazdo ładowania USB-C.**
- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Głowica lampy z funkcją ogniskowania.**

Cecha szcz.:

Zawartość 4 szt.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB-C do ładowania i akumulator. Z pętlą na dłoń.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr. 081365

Opis techniczny

Strumień świetlny ze wzmocnieniem	700 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Źródło światła	Lampki LED
czas świecenia	1,5 h
Ø główki	28 mm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
stopień ochrony IP	IP 54
masa	95 g
długość całkowita	144 - 154 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień światła	400 lm
Czas świecenia w trybie Boost	30 s
Liczba dołączonych akumulatorów	4
strumień światła, stopień 2	140 lm
Funkcja latarki	Ognisko
Wartość CRI	>80
pojemność akumulatora	1,6 Ah
wymienny akumulator	tak
czas świecenia na stopniu 2	5 h
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Latarka kieszonkowa diodowa (LED) z akumulatorem Typ 150	081363 150
Akumulatory zapasowe 16650	081365 16650

