



Ipari csatlakozó külső menettel kedvezményes csomagban



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG0230 1/2
GTIN	4067263138259
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Az ipari csatlakozó optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, **névleges méret 7,8**. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomáscsökkenés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.

Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Alapanyag:

Sárgaréz, nikkelezett, hüvellyel edzett és nikkelezett acél.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	35 bar
Alapanyag	Sárgaréz
Átfolyási érték	2000 l/min
Külső menetes csatlakozó	1/2 coll

Termék fajtája

Csatlakozó

TartozékIpari csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó
1/2 coll

080230 1/2